

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 1.3/16-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 1.3/16-16
GTIN	4062406046804
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 30,162 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 22 mm

Chwyt kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 28,7 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
Ø chwytu D _s	22 mm
Ø otworu rdzenia	28,7 mm
Ø gwintu	30,162 mm
Chwyt kwadratowy □	18 mm
kąt nacięcia	15 stopni

głębokość gwintu	60,324 mm
długość całkowita L	180 mm
skok gwintu	1,588 mm
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 376
liczba zwojów na cal	16
Liczba ostrzy Z	4
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	1.3/16-16 UN LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik