

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M120X6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130021 M120X6
GTIN	4062406029753
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF-LH
Materiał ostrza
 ; HSS
norma: DIN 2184
skok gwintu: 6 mm
długość całkowita L: 180 mm
Ø chwytu D_s: 56 mm
Chwyt kwadratowy □: 44 mm
Ø otworu rdzenia: 114 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	12
głębokość gwintu	180 mm
Materiał ostrza ;	HSS
Liczba ostrzy Z	12
Ø otworu rdzenia	114 mm

długość całkowita L	180 mm
skok gwintu	6 mm
Ø chwytu D _s	56 mm
Chwył kwadratowy □	44 mm
norma	DIN 2184
Ø gwintu	120 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M120 × 6
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik