

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 1.13/16-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 1.13/16-12
GTIN	4062406047474
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

Materiał ostrza	HSS E
norma	DIN 376
głębokość gwintu	115,1 mm
Chwył kwadratowy □	29 mm
długość całkowita L	250 mm
Ø otworu rdzenia	44 mm
liczba zwojów na cal	12
Ø gwintu	46,04 mm
liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu D _s	36 mm
skok gwintu	2,117 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH

wielkość gwintu	1.13/16-12 UN LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik