

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 1/2-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 1/2-14
GTIN	4062406046118
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 12,7 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 11 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 11 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	25,4 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
Ø gwintu	12,7 mm
liczba zwojów na cal	14
Liczba ostrzy Z	3

kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D _s	11 mm
norma	DIN 376
długość całkowita L	110 mm
Ø otworu rdzenia	11 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
skok gwintu	1,814 mm
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	1/2-14 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik