

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 5/8-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 5/8-18
GTIN	4062406046248
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF-LH

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 15,875 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

Chwył kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 14,5 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza ;	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	14,5 mm
Ø chwytu D _s	12 mm

głębokość gwintu	31,75 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	15,875 mm
skok gwintu	1,411 mm
długość całkowita L	110 mm
norma	DIN 376
liczba zwojów na cal	18
Chwył kwadratowy □	9 mm
Rodzaj gwintu	UNF-LH
wielkość gwintu	5/8-18 UNF LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik