

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: NO.10-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 NO.10-32
GTIN	4062406045623
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF-LH

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 4,826 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,1 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza ;	HSS E
długość całkowita L	70 mm
Ø gwintu	4,826 mm

Chwył kwadratowy □	4,9 mm
norma	DIN 371
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	6 mm
liczba zwojów na cal	32
Ø otworu rdzenia	4,1 mm
głębokość gwintu	9,652 mm
skok gwintu	0,794 mm
Rodzaj gwintu	UNF-LH
wielkość gwintu	10-32 UNF LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik