

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 1.3/8-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 1.3/8-10
GTIN	4062406049263
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 34,925 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 32,6 mm

**Opis techniczny**

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
skok gwintu	2,54 mm
kąt nacięcia	15 stopni
głębokość gwintu	69,85 mm
Chwyt kwadratowy □	22 mm
liczba rowków wiórowych	4

Ø gwintu	34,925 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu D <sub>s</sub>	28 mm
liczba zwojów na cal	10
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	32,6 mm
długość całkowita L	200 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	1.3/8-10 UNS
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik