

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M59X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130021 M59X0,5
GTIN	4062406027810
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych  
Minimalne zamówienie: 1 szt.  
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu  
Rodzaj gwintu: M/MF-LH  
Materiał ostrza  
&nbsp;; HSS  
norma: DIN 2184  
skok gwintu: 0,5 mm  
długość całkowita L: 160 mm  
Ø chwytu D<sub>s</sub>: 45 mm  
Chwyt kwadratowy □: 35 mm  
Ø otworu rdzenia: 58,5 mm

**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	6
norma	DIN 2184
skok gwintu	0,5 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	6
Ø gwintu	59 mm
Ø otworu rdzenia	58,5 mm

Materiał ostrza &nbsp;	HSS
długość całkowita L	160 mm
Chwył kwadratowy □	35 mm
głębokość gwintu	88,5 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	45 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M59 × 0,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik