

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 1.3/16-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 1.3/16-8
GTIN	4062406049065
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UN
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 376
liczba zwojów na cal: 8
Ø gwintu: 30,162 mm
długość całkowita L: 180 mm
Ø chwytu D_s: 22 mm
Chwył kwadratowy □: 18 mm
Ø otworu rdzenia: 27,2 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza :	HSS E
kąt nacięcia	15 stopni
liczba zwojów na cal	8
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	4
Ø gwintu	30,162 mm

Ø otworu rdzenia	27,2 mm
głębokość gwintu	60,324 mm
Liczba ostrzy Z	4
Chwył kwadratowy □	18 mm
skok gwintu	3,175 mm
długość całkowita L	180 mm
Ø chwytu D _s	22 mm
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	1.3/16-8 UN
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik