

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: NO.2-64****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 NO.2-64
GTIN	4062406045463
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

Ø gwintu	2,184 mm
Ø otworu rdzenia	1,9 mm
długość całkowita L	45 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba zwojów na cal	64
liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	0,399 mm
norma	DIN 371
Materiał ostrza	HSS E
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,8 mm
głębokość gwintu	5,46 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Rodzaj gwintu	UNF-LH

wielkość gwintu	2-64 UNF LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik