

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 1.5/16-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 1.5/16-20
GTIN	4062406049164
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	32,15 mm
Chwył kwadratowy □	22 mm
Ø chwytu D _s	28 mm
Materiał ostrza	HSS E
norma	DIN 376
Ø gwintu	33,338 mm
skok gwintu	1,27 mm
liczba zwojów na cal	20
Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	200 mm
głębokość gwintu	83,3 mm
liczba rowków wiórowych	4
Rodzaj gwintu	UN

wielkość gwintu	1.5/16-20 UN
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik