

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 1.5/8-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 1.5/8-20
GTIN	4062406049492
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UN
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 376
liczba zwojów na cal: 20
Ø gwintu: 41,275 mm
długość całkowita L: 200 mm
Ø chwytu D_s: 32 mm
Chwył kwadratowy □: 24 mm
Ø otworu rdzenia: 40,08 mm

Opis techniczny

skok gwintu	1,27 mm
Chwył kwadratowy □	24 mm
głębokość gwintu	82,55 mm
długość całkowita L	200 mm
Ø gwintu	41,275 mm
liczba rowków wiórowych	4
liczba zwojów na cal	20

Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 376
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D _s	32 mm
Ø otworu rdzenia	40,08 mm
Liczba ostrzy Z	4
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	1.5/8-20 UN
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik