

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 1.3/4-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 1.3/4-10
GTIN	4062406049669
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 44,45 mm

długość całkowita L: 220 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwył kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 42 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	44,45 mm
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	220 mm
skok gwintu	2,54 mm

głębokość gwintu	88,9 mm
Chwył kwadratowy □	29 mm
Ø chwytu D _s	36 mm
liczba zwojów na cal	10
liczba rowków wiórowych	4
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	42 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	1.3/4-10 UNS
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik