

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 1.3/8-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 1.3/8-14
GTIN	4062406049249
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

 HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 34,925 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwył kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 33,3 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HSS E
Ø otworu rdzenia	33,3 mm
skok gwintu	1,814 mm
liczba rowków wiórowych	4
liczba zwojów na cal	14
norma	DIN 376

kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	34,925 mm
Ø chwytu D _s	28 mm
Liczba ostrzy Z	4
Chwył kwadratowy □	22 mm
długość całkowita L	200 mm
głębokość gwintu	69,85 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	1.3/8-14 UNS
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik