

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 5/8-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 5/8-12
GTIN	4062406046279
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

Ø gwintu	15,875 mm
norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	3
Chwył kwadratowy □	9 mm
liczba zwojów na cal	12
Ø otworu rdzenia	13,9 mm
skok gwintu	2,117 mm
długość całkowita L	110 mm
liczba rowków wiórowych	3
Materiał ostrza	HSS E
Ø chwytu D _s	12 mm
głębokość gwintu	39,7 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH

wielkość gwintu	5/8-12 UN LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik