

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: NO.4-40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 NO.4-40
GTIN	4062406045517
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 40

Ø gwintu: 2,845 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Chwył kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,27 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu D <sub>s</sub>	3,5 mm
liczba zwojów na cal	40
głębokość gwintu	5,69 mm
norma	DIN 371
Ø gwintu	2,845 mm
liczba rowków wiórowych	3

długość całkowita L	56 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Chwył kwadratowy □	2,7 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,635 mm
Ø otworu rdzenia	2,27 mm
Rodzaj gwintu	UNC-LH
wielkość gwintu	4-40 UNC LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik