

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 2-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 2-14
GTIN	4062406049874
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UNS
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 376
liczba zwojów na cal: 14
Ø gwintu: 50,8 mm
długość całkowita L: 250 mm
Ø chwytu D_s: 40 mm
Chwyt kwadratowy □: 32 mm
Ø otworu rdzenia: 49,25 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza :	HSS E
liczba rowków wiórowych	4
liczba zwojów na cal	14
Liczba ostrzy Z	4
głębokość gwintu	101,6 mm
Chwyt kwadratowy □	32 mm

norma	DIN 376
skok gwintu	1,814 mm
Ø gwintu	50,8 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D _s	40 mm
Ø otworu rdzenia	49,25 mm
długość całkowita L	250 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	2-14 UNS
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik