

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 3/8-36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 3/8-36
GTIN	4062406048143
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 36

Ø gwintu: 9,525 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Chwył kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8,9 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D _s	10 mm
liczba zwojów na cal	36
Materiał ostrza ;	HSS E
Chwył kwadratowy □	8 mm
Ø otworu rdzenia	8,9 mm

Ø gwintu	9,525 mm
skok gwintu	0,706 mm
norma	DIN 371
głębokość gwintu	19,05 mm
długość całkowita L	100 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	3/8-36 UNS
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik