

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 0,390-27****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 0,390-27
GTIN	4062406050450
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 27

Ø gwintu: 9,906 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Chwył kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 9 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	9 mm
Ø chwytu D _s	10 mm
głębokość gwintu	19,812 mm
długość całkowita L	100 mm
skok gwintu	0,94 mm

