

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M60X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130021 M60X0,75
GTIN	4062406027841
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF-LH
Materiał ostrza
 ; HSS
norma: DIN 2184
skok gwintu: 0,75 mm
długość całkowita L: 160 mm
Ø chwytu D_s: 45 mm
Chwyt kwadratowy □: 35 mm
Ø otworu rdzenia: 59,25 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	160 mm
Ø chwytu D _s	45 mm
głębokość gwintu	90 mm
Chwyt kwadratowy □	35 mm
Materiał ostrza ;	HSS
liczba rowków wiórowych	6

kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	0,75 mm
norma	DIN 2184
Ø otworu rdzenia	59,25 mm
Liczba ostrzy Z	6
Ø gwintu	60 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M60 x 0,75
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik