

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 1/4-27****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 1/4-27
GTIN	4062406048020
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

 HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 27

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwył kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 5,45 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	80 mm
Ø otworu rdzenia	5,45 mm
Ø gwintu	6,35 mm
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	7 mm

liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	15 stopni
norma	DIN 371
głębokość gwintu	12,7 mm
liczba zwojów na cal	27
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
skok gwintu	0,94 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	1/4-27 UNS
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik