

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: NO.3-56****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 NO.3-56
GTIN	4062406047726
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 56

Ø gwintu: 2,515 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 2,15 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	0,454 mm
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
norma	DIN 371
Ø gwintu	2,515 mm
Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	5,03 mm
kąt nacięcia	15 stopni

Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,8 mm
Ø otworu rdzenia	2,15 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
długość całkowita L	50 mm
liczba zwojów na cal	56
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	3-56 UNF
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik