

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 1/4-28****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 1/4-28
GTIN	4062406048013
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych  
Minimalne zamówienie: 3 szt.  
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu  
Rodzaj gwintu: UNF  
Materiał ostrza  
&nbsp; HSS E  
norma: DIN 371  
liczba zwojów na cal: 28  
Ø gwintu: 6,35 mm  
długość całkowita L: 80 mm  
Ø chwytu D<sub>s</sub>: 7 mm  
Chwył kwadratowy □: 5,5 mm  
Ø otworu rdzenia: 5,5 mm

**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	0,907 mm
Ø otworu rdzenia	5,5 mm
norma	DIN 371
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
długość całkowita L	80 mm

głębokość gwintu	12,7 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	7 mm
Liczba ostrzy Z	3
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
liczba zwojów na cal	28
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	6,35 mm
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	1/4-28 UNF
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik