

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M62X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130021 M62X1
GTIN	4062406027957
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF-LH
Materiał ostrza
 ; HSS
norma: DIN 2184
skok gwintu: 1 mm
długość całkowita L: 160 mm
Ø chwytu D_s: 50 mm
Chwyt kwadratowy □: 39 mm
Ø otworu rdzenia: 61 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	50 mm
Liczba ostrzy Z	6
kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	160 mm
Ø gwintu	62 mm
Ø otworu rdzenia	61 mm
skok gwintu	1 mm

norma	DIN 2184
Materiał ostrza 	HSS
Chwył kwadratowy □	39 mm
głębokość gwintu	93 mm
liczba rowków wiórowych	6
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M62 × 1
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik