

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1-14
GTIN	4062406051099
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 25,4 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 23,75 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	23,75 mm
skok gwintu	1,814 mm
liczba zwojów na cal	14
Chwyt kwadratowy □	16 mm
długość całkowita L	160 mm
liczba rowków wiórowych	4

kąt nacięcia	15 stopni
norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	4
głębokość gwintu	50,8 mm
Ø gwintu	25,4 mm
Ø chwytu D _s	20 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	1-14 UNS LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik