

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.1/2-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.1/2-20
GTIN	4062406051594
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 38,1 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 36,89 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	38,1 mm
głębokość gwintu	76,2 mm
Ø chwytu D _s	32 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	36,89 mm
kąt nacięcia	15 stopni

liczba zwojów na cal	20
Materiał ostrza 	HSS E
długość całkowita L	200 mm
Liczba ostrzy Z	4
Chwył kwadratowy □	24 mm
skok gwintu	1,27 mm
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	1.1/2-20 UN LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik