

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 13/16-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 13/16-20
GTIN	4062406048655
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNEF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 20,638 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 18 mm

Chwył kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 19,6 mm

**Opis techniczny**

liczba zwojów na cal	20
długość całkowita L	140 mm
skok gwintu	1,27 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	18 mm
głębokość gwintu	41,276 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	19,6 mm

