

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 2-4,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 2-4,5
GTIN	4062406049911
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

Ø gwintu: 50,8 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 45,03 mm

Opis techniczny

norma	DIN 376
długość całkowita L	250 mm
głębokość gwintu	101,6 mm
Chwyt kwadratowy □	32 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø gwintu	50,8 mm
Ø chwytu D _s	40 mm
skok gwintu	5,644 mm

Materiał ostrza 	HSS E
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	45,03 mm
liczba rowków wiórowych	4
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	2-4,5 UNC
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik