

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 5/16-27****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 5/16-27
GTIN	4062406048099
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	27
skok gwintu	0,94 mm
norma	DIN 371
Ø chwytu D _s	8 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
Materiał ostrza	HSS E
głębokość gwintu	19,85 mm
Ø gwintu	7,938 mm
długość całkowita L	90 mm
Ø otworu rdzenia	7,1 mm
Chwyt kwadratowy □	6,2 mm
Rodzaj gwintu	UNS

wielkość gwintu	5/16-27 UNS
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik