

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 1/4-48****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 1/4-48
GTIN	4062406047979
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 48

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 5,85 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	5,5 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Ø otworu rdzenia	5,85 mm
Ø chwytu D _s	7 mm
głębokość gwintu	12,7 mm
norma	DIN 371

skok gwintu	0,529 mm
liczba rowków wiórowych	3
liczba zwojów na cal	48
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	6,35 mm
długość całkowita L	80 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	1/4-48 UNS
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik