

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1-18
GTIN	4062406051075
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 25,4 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 24,25 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	24,25 mm
Ø gwintu	25,4 mm
skok gwintu	1,411 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
liczba zwojów na cal	18
norma	DIN 376

głębokość gwintu	50,8 mm
długość całkowita L	160 mm
liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Chwył kwadratowy □	16 mm
Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	1-18 UNS LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik