

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: NO.6-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 NO.6-32
GTIN	4062406047795
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 3 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UNC
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 371
liczba zwojów na cal: 32
Ø gwintu: 3,505 mm
długość całkowita L: 56 mm
Ø chwytu D_s: 4 mm
Chwył kwadratowy □: 3 mm
Ø otworu rdzenia: 2,77 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	56 mm
głębokość gwintu	7,01 mm
Chwył kwadratowy □	3 mm
Ø gwintu	3,505 mm
liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	0,794 mm
kąt nacięcia	15 stopni

norma	DIN 371
Materiał ostrza 	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
liczba zwojów na cal	32
Ø chwytu D _s	4 mm
Ø otworu rdzenia	2,77 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	6-32 UNC
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik