

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 3/4-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 3/4-10
GTIN	4062406048648
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych  
Minimalne zamówienie: 2 szt.  
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu  
Rodzaj gwintu: UNC  
Materiał ostrza  
&nbsp;: HSS E  
norma: DIN 376  
liczba zwojów na cal: 10  
Ø gwintu: 19,05 mm  
długość całkowita L: 125 mm  
Ø chwytu D<sub>s</sub>: 14 mm  
Chwył kwadratowy □: 11 mm  
Ø otworu rdzenia: 16,46 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	4
liczba zwojów na cal	10
Ø gwintu	19,05 mm
głębokość gwintu	38,1 mm
długość całkowita L	125 mm
liczba rowków wiórowych	4
norma	DIN 376

kąt nacięcia	15 stopni
Chwyt kwadratowy □	11 mm
Ø otworu rdzenia	16,46 mm
skok gwintu	2,54 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Ø chwytu D <sub>s</sub>	14 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	3/4-10 UNC
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik