

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M102X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130026 M102X0,75
GTIN	4062406033729
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych  
Minimalne zamówienie: 1 szt.  
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu  
Rodzaj gwintu: M/MF-LH  
Materiał ostrza  
&nbsp;; HSS  
norma: DIN 2184  
skok gwintu: 0,75 mm  
długość całkowita L: 180 mm  
Ø chwytu D<sub>s</sub>: 56 mm  
Chwyt kwadratowy □: 44 mm  
Ø otworu rdzenia: 101,25 mm

**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	12
Liczba ostrzy Z	12
Ø otworu rdzenia	101,25 mm
norma	DIN 2184
głębokość gwintu	153 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	102 mm

