

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 2-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 2-10
GTIN	4062406049898
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

 HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 50,8 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 48,4 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	50,8 mm
liczba zwojów na cal	10
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	48,4 mm
liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
Chwyt kwadratowy □	32 mm

głębokość gwintu	101,6 mm
kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	250 mm
Ø chwytu D _s	40 mm
skok gwintu	2,54 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	2-10 UNS
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik