

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.3/8-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.3/8-16
GTIN	4062406051471
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 34,925 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 33,4 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	33,4 mm
głębokość gwintu	69,85 mm
liczba zwojów na cal	16
Chwyt kwadratowy □	22 mm
długość całkowita L	200 mm

skok gwintu	1,588 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	4
Ø gwintu	34,925 mm
norma	DIN 376
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	28 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	1.3/8-16 UN LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik