

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.1/4-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.1/4-16
GTIN	4062406051341
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 31,75 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 25 mm

Chwyt kwadratowy □: 20 mm

Ø otworu rdzenia: 30,3 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	25 mm
kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	180 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø gwintu	31,75 mm
Chwyt kwadratowy □	20 mm

Liczba ostrzy Z	4
liczba zwojów na cal	16
Ø otworu rdzenia	30,3 mm
skok gwintu	1,588 mm
głębokość gwintu	63,5 mm
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	1.1/4-16 UN LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik