

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1-8
GTIN	4062406051129
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 25,4 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 22,15 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	22,15 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø gwintu	25,4 mm
skok gwintu	3,175 mm
głębokość gwintu	50,8 mm
Chwyt kwadratowy □	16 mm

liczba rowków wiórowych	4
długość całkowita L	160 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	DIN 376
liczba zwojów na cal	8
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
Rodzaj gwintu	UNC-LH
wielkość gwintu	1-8 UNC LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik