

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 5/8-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 5/8-20
GTIN	4062406050719
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 15,875 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 14,67 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	15,875 mm
długość całkowita L	110 mm
Chwyt kwadratowy □	9 mm
liczba rowków wiórowych	3
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E

Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	15 stopni
liczba zwojów na cal	20
Ø chwytu D <sub>s</sub>	12 mm
Ø otworu rdzenia	14,67 mm
skok gwintu	1,27 mm
głębokość gwintu	31,75 mm
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	5/8-20 UN LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik