

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.1/8-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.1/8-12
GTIN	4062406051235
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF-LH

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 28,575 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 22 mm

Chwył kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 26,5 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
długość całkowita L	180 mm
Chwył kwadratowy □	18 mm
Ø gwintu	28,575 mm
Materiał ostrza ;	HSS E

głębokość gwintu	57,15 mm
norma	DIN 376
liczba zwojów na cal	12
skok gwintu	2,117 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu D _s	22 mm
Ø otworu rdzenia	26,5 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	UNF-LH
wielkość gwintu	1.1/8-12 UNF LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik