

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 15/16-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 15/16-20
GTIN	4062406051013
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNEF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 23,812 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 18 mm

Chwył kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 22,7 mm

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	47,624 mm
Liczba ostrzy Z	4
liczba zwojów na cal	20
liczba rowków wiórowych	4
Ø chwytu D <sub>s</sub>	18 mm
norma	DIN 376

