

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 5/16-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 5/16-32
GTIN	4062406050320
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNEF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 7,938 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 8 mm

Chwył kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 7,25 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	7,25 mm
norma	DIN 371
głębokość gwintu	15,876 mm
Materiał ostrza	HSS E

&amp;nbsp;

liczba zwojów na cal	32
Chwył kwadratowy □	6,2 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	8 mm
skok gwintu	0,794 mm
Ø gwintu	7,938 mm
długość całkowita L	90 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	UNEF-LH
wielkość gwintu	5/16-32 UNEF LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik