

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 2-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 2-10
GTIN	4062406052133
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 50,8 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 48,4 mm

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	101,6 mm
Chwyt kwadratowy □	32 mm
Ø otworu rdzenia	48,4 mm
Ø gwintu	50,8 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	40 mm
kąt nacięcia	15 stopni

skok gwintu	2,54 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	250 mm
norma	DIN 376
liczba zwojów na cal	10
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	2-10 UNS LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik