

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.11/16-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.11/16-20
GTIN	4062406051808
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 42,862 mm

długość całkowita L: 220 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 41,68 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	41,68 mm
Liczba ostrzy Z	4
skok gwintu	1,27 mm
Chwyt kwadratowy □	29 mm
głębokość gwintu	85,724 mm
Ø chwytu D _s	36 mm

długość całkowita L	220 mm
liczba rowków wiórowych	4
norma	DIN 376
liczba zwojów na cal	20
kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
Ø gwintu	42,862 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	1.11/16-20 UN LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik