

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.5/8-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.5/8-18
GTIN	4062406051747
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNEF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 41,275 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 40,1 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	41,275 mm
długość całkowita L	200 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba zwojów na cal	18
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
norma	DIN 376

liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Ø otworu rdzenia	40,1 mm
Chwyt kwadratowy □	24 mm
głębokość gwintu	82,55 mm
Liczba ostrzy Z	4
skok gwintu	1,411 mm
Rodzaj gwintu	UNEF-LH
wielkość gwintu	1.5/8-18 UNEF LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik