

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.5/8-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.5/8-20
GTIN	4062406051730
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 41,275 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 40,08 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	200 mm
Ø otworu rdzenia	40,08 mm
głębokość gwintu	82,55 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Chwyt kwadratowy □	24 mm
Liczba ostrzy Z	4

skok gwintu	1,27 mm
liczba zwojów na cal	20
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
Ø gwintu	41,275 mm
liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	1.5/8-20 UN LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik