

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.3/16-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.3/16-16
GTIN	4062406051280
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 30,162 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 22 mm

Chwyt kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 28,7 mm

**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	4
kąt nacięcia	15 stopni
norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	4
liczba zwojów na cal	16
Materiał ostrza	HSS E

&amp;nbsp;

Chwył kwadratowy □	18 mm
∅ chwytu D <sub>s</sub>	22 mm
skok gwintu	1,588 mm
długość całkowita L	180 mm
∅ gwintu	30,162 mm
∅ otworu rdzenia	28,7 mm
głębokość gwintu	60,324 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	1.3/16-16 UN LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik