

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 3/4-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 3/4-16
GTIN	4062406050856
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 19,05 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 17,5 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	17,5 mm
Materiał ostrza :	HSS E
Ø gwintu	19,05 mm
liczba zwojów na cal	16

długość całkowita L	125 mm
Ø chwytu D _s	14 mm
skok gwintu	1,588 mm
norma	DIN 376
Chwył kwadratowy □	11 mm
Liczba ostrzy Z	4
głębokość gwintu	38,1 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	UNF-LH
wielkość gwintu	3/4-16 UNF LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik