

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.1/8-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.1/8-18
GTIN	4062406051204
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNEF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 28,575 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 22 mm

Chwyt kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 27,35 mm

**Opis techniczny**

Chwyt kwadratowy □	18 mm
Ø gwintu	28,575 mm
głębokość gwintu	57,15 mm
Ø otworu rdzenia	27,35 mm
długość całkowita L	180 mm
Liczba ostrzy Z	4

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
liczba rowków wiórowych	4
Ø chwytu D <sub>s</sub>	22 mm
norma	DIN 376
kąt nacięcia	15 stopni
liczba zwojów na cal	18
skok gwintu	1,411 mm
Rodzaj gwintu	UNEF-LH
wielkość gwintu	1.1/8-18 UNEF LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik