

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.1/8-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.1/8-20
GTIN	4062406051198
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 28,575 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 22 mm

Chwył kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 27,37 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	57,15 mm
Ø gwintu	28,575 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D _s	22 mm
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

długość całkowita L	180 mm
liczba zwojów na cal	20
Chwył kwadratowy □	18 mm
Ø otworu rdzenia	27,37 mm
skok gwintu	1,27 mm
Liczba ostrzy Z	4
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	1.1/8-20 UN LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzienie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzełotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik